

BIENNALE AZURÉENNE DE CONTACTOLOGIE

L'ASTIGMATISME RÉGULIER ET IRRÉGULIER

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JUIN 2015

Hôtel Aston, Nice



Photos : D.R. - Fotolia
CRT Riviera Côte d'Azur - Photographe - Pierre BEHAR

<http://sfoalc.info/>



ORGANISÉE PAR **Contacto Côte d'Azur**
CCA

AVEC LE SOUTIEN DE



EUROPEAN CONTACT
LENS SOCIETY OF
OPHTHALMOLOGISTS

1^{re} lentille hybride haut Dk
à renouvellement trimestriel

EyeBridTM Silicone

La solution de simplicité

pour

Porteurs de lentilles
rigides symptomatiques
(problèmes de confort, centrage ou stabilité)

Kératocônes et
autres irrégularités cornéennes
même les plus complexes


Tous les astigmatés
présentant une indication au port de LRPG

Tous les forts amétropes

Porteurs de lentilles en Piggyback

Le port unilatéral ou occasionnel

Jupe souple
en Silicone hydrogel
pour un confort optimal
et une simplicité
d'adaptation



Zone
centrale rigide
pour une
vision stable
et performante

Mentions légales : Dispositif médical de classe II - Marquage CE délivré par l'organisme notifié à titre de fabricant (LCS) ; il est expressément invité à lire la notice d'instruction qui accompagne le dispositif lors de la livraison. Dispositif éligible à LRPG sous la référence 2251545 pour tout porteur qui se verra délivrer une prescription médicale certifiant que les conditions médicales définies dans la TIPS sont remplies (Kératocône, Astigmatisme irrégulier myope de l'ordre de 15 dioptries, phoque, anisométrie supérieure à 3 dioptries, strabisme accommodatif). Date de mise à jour : 01/2015.



WWW.LABORATOIRE-LCS.COM

VOS LENTILLES DE CONTACT
MADE IN FRANCE



LCS

La prochaine édition de la Biennale Azurée de Contactologie se tiendra **les vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 au matin** à l'hôtel Aston, situé en plein cœur de Nice face à la promenade du Paillon, véritable « coulée verte » créée l'an dernier.

Le rendez-vous azuréen de la Contactologie est devenu incontournable et pour la 3^e édition de la **Biennale Azurée de Contactologie**, nous vous proposons de traiter **les astigmatismes régulier et irrégulier**.

Comme à chaque édition, nous ferons le point sur les innovations concernant :

- les lentilles toriques, en particulier les lentilles journalières et les lentilles hors normes
- les lentilles corrigeant le kératocône

Nous échangerons avec nos confrères chirurgiens et des tables rondes seront organisées permettant à chacun de participer.

Sans oublier les moments conviviaux avec un déjeuner et une soirée pleine de surprises dans un cadre magnifique...

Nous serions heureuses de vous accueillir à Nice.

Louissette Bloise et
Contacto Côte d'Azur

NOUVEAU CETTE ANNÉE !

Nous vous proposons des ateliers pratiques le samedi matin. N'oubliez pas de confirmer votre participation à deux ateliers sur les trois proposés !

Lieu du congrès

Hôtel ASTON

12, avenue Félix Faure
06000 Nice

Tél. : 04 92 17 53 00

www.hotel-aston.com

Comités

Présidence de la 3^e Biennale Azurée de Contactologie

Evelyne Le Blond, Grenoble
René Mély, Valmont

Comité Scientifique

Louissette Bloise, Saint-Laurent-du-Var
Stéphane Fiat-Rubolini, Nice
Florence Malet, Bordeaux
Katherine Vis, Roquebrune-Cap-Martin

Inscriptions et renseignements

Europa Organisation

19, allées Jean Jaurès
31015 TOULOUSE Cedex 6

Tél. : 05 34 45 26 45

Fax : 05 61 42 00 09

insc-contacto@europa-organisation.com

Partenariats et exposition

Muriel Bastelica

Tél. : 05 62 30 83 61

Fax : 05 61 42 00 09

mbastelica@europa-organisation.com

Organisé par

**Contacto Côte d'Azur
CCA**

Avec le soutien de



VENDREDI 19 JUIN 2015

MATIN

L'astigmatisme régulier

09h00 – 10h15 : Session 1

Modératrice : Florence Malet

- Epidémiologie de l'astigmatisme
R. Mely, Valmont
- L'astigmatisme est-il amblyogène ?
C. Costet, Nice
- Pourquoi une souple ? Pourquoi une rigide ?
L. Bloise, S. Fiat, K. Vis, Nice
- Discussion

10h15 – 10h30 : Symposium 1

10h30 – 11h00 : Pause café dans l'exposition

11h00 – 11h15 : Symposium 2

11h15 – 12h30 : Session 2

Modératrice : Catherine Peyre

- Ortho Kératologie & astigmatisme
A. Sarfati, Paris
- Gestion de l'astigmatisme régulier et implant
P. Desprez, Nice
- Gestion de l'astigmatisme régulier
en chirurgie réfractive
P. Levy, Montpellier
- Discussion

12h30 – 14h00 : Déjeuner

APRÈS-MIDI

Les astigmatismes irréguliers

14h00 – 14h30 : Session Innovations

14h30 – 15h30 : Session 3

Modératrice : Evelyne Le Blond

- Les lentilles inférieures à 11 mm de diamètre
J. Narduzzi, Metz
- Les lentilles supérieures à 11 mm de diamètre
F. Abry, Épinal
- Astigmatismes irréguliers et presbytie
C. Peyre, Paris
- Discussion

15h30 – 15h45 : Symposium 3

15h45 – 16h15 : Pause café dans l'exposition

16h15 – 16h30 : Symposium 4

16h30 – 17h30 : Session 4

Modérateur : Pierre Levy

- Quand adresser un kératocône au chirurgien ?
P. Fournié, Toulouse
- Choix de la lentille en fonction de la topographie
F. Malet, Bordeaux
- Discussion

20h30 : Soirée dansante

SAMEDI 20 JUIN 2015

Ateliers

MATIN

09h30 – 10h15 Ateliers 1/2/3

10h15 – 10h30 Pause café

10h30 – 11h15 Ateliers 1/2/3

Thème des ateliers (inscription obligatoire) :

Atelier 1

Lentilles souples et astigmatisme

Atelier 2

Lentilles rigides et astigmatisme

Atelier 3

Vidéotopographie

Tarifs d'inscription

	Tarif TTC jusqu'au 12 avril 2015	Tarif TTC après le 12 avril 2015
Tarif membres SFO ALC	105 €	135 €
Tarif non membres SFO ALC	135 €	
Tarif étudiant*	55 €	
Déjeuner à l'ASTON	45 €	
Soirée de clôture	70 €	

* Fournir un justificatif (carte d'étudiant)

Modalités d'inscriptions

Compléter et retourner le bulletin d'inscription par courrier, fax ou mail :

Europa Organisation

19 allées Jean Jaurès

31015 - TOULOUSE Cedex 6

Fax : 05 61 42 00 09

E-mail : insc-contacto@europa-organisation.com

Bulletin ci-joint

Restauration

Des pauses café seront organisées le matin et l'après-midi au sein de l'exposition.

Un déjeuner au sein de l'hôtel, dans les salons Livingstone au 7^e étage, vous est proposé sur inscription payante (45 € TTC) avec un nombre de places limité.

Soirée dansante

Vendredi 19 juin 2015

Retrouvez les musiciens du groupe "Multifoc" pour un dîner assis suivi d'une soirée dansante avec vue sur le vieux Nice et la promenade du Paillon ! Le droit d'inscription est de 70 € TTC.

Ateliers

Samedi 20 juin 2015

Pour cette nouvelle édition, le Comité vous propose de participer à des ateliers pratiques préparés à partir de cas cliniques. L'inscription est obligatoire afin de réserver sa place.

Hébergement

La période du mois de juin étant très touristique, il est vivement conseillé de réserver un hébergement au plus tôt.

Pour vos réservations de groupe à l'hôtel ASTON, des chambres ont été réservées avec conditions d'annulation préférentielles.

Contact : Patrick Chiarlini

ebs@europa-organisation.com

	Tarif Single B&B TTC*	Tarif Double B&B TTC*
Chambre vue parc et vieille ville	215 €	230 €

* Tarifs TTC par nuit, petit déjeuner inclus, hors taxe de séjour et frais de dossier

Pour vos réservations individuelles, rendez-vous sur :

<http://registration.gipco-adns.com/site/3359>

Transport

Air France :



Réductions sur une très large gamme de tarifs publics.

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 24413AF (Dates de validité : du 14/06/15 au 24/06/15)

Plus d'information sur http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=24413AF

Lufthansa : Prix et conditions spéciales avec le code FRZEITN sur www.lufthansa.com/education



Pour bénéficier des réductions SNCF, vous devez vous munir d'un fichet de réduction SNCF (cochez la cas correspondante sur le bulletin d'inscription) et effectuer votre réservation en gare (au guichet) ou dans une agence SNCF.

Lors de vos trajets vous devez conserver avec vos billets le fichet de réduction SNCF qui vous sera demandé en cas de contrôle.

ACUVUE® OASYS®

La référence confort¹

ACUVUE®
LENTILLES DE CONTACT
INNOVATION VISION SANTÉ

Une lubrification comparable à celle de la cornée pour une sensation d'un œil sans lentille³

LUBRIFICATION

Coef. friction 0,010²

Module de rigidité
0,70MPa²

HYDRATATION

Agent hydratant
intégré Technologie
HYDRACLEAR®
PLUS
Eau
Hydrophilie = 38%



ACUVUE® OASYS® : La plus large gamme en lentilles souples silicone hydrogel disponible en stock pour équiper jusqu'à 99% des porteurs*

NOUVEAU

Disponible en CYL -2.75D

Les lentilles ACUVUE® OASYS® ont une surface avec un coefficient de friction comparable à celui de la cornée³. Ainsi, les paupières peuvent glisser naturellement sur la lentille en offrant la sensation d'un œil sans lentille jusqu'en fin de journée.

Pour plus d'informations : www.jnjvisioncare.fr



* Data on file. JNC 2014. Hors Clarity Toric XR. Les lentilles de la gamme ACUVUE® OASYS® couvrent 98,3% des besoins des patients myopes/hypermétropes et astigmatiques.

1- Parmi les lentilles de la gamme ACUVUE®. 2- Mesures internes. 3- CSM- Coefficient of Friction of ACUVUE® OASYS® Brand Contact Lenses and 1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses compared to the human cornea. November 22, 2015. Toutes les lentilles de contact de la marque ACUVUE® possèdent un filtre UV de Classe 1 ou 2, aidant à protéger la cornée et l'intérieur de l'œil des rayons UV nocifs. Les lentilles de contact avec filtre UV ne peuvent se substituer à une protection oculaire absorbant les UV telle que les lunettes de soleil classiques ou avec coques latérales car elles ne recouvrent pas l'intégralité des tissus oculaires annexes. ACUVUE® une marque déposée de Johnson & Johnson Vision Care, une division de ETHICON SAS, 1 rue Camille Desmoulins, TSA 81002, 92767 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. RCS Nanterre B 02 030 619. Les lentilles de contact ACUVUE® sont destinées aux amétropes sous réserve d'une prescription médicale. Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation qui accompagne le dispositif et respecter les consignes d'utilisation y figurant et figurant sur l'étiquetage. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIa (BS00095). Mandataire Européen : Johnson & Johnson Medical Ltd. (Royaume-Uni), FR-APR-14-10-13



UNE VISION PRÉCISE POUR PLUS DE LIBERTÉ

Une vision claire et stable²

Une sensation de fraîcheur du matin jusqu'au soir¹



La lentille qui a fait ses preuves

SPÉCIALISTE
EN
LENTILLES

AIR OPTIX[®] for ASTIGMATISM est un dispositif médical, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d'informations. DAILIES[®] AquaComfort Plus[®] Toric est un dispositif médical, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d'informations. Focus DAILIES[®] All Day Comfort Toric est un dispositif médical, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d'informations. 1. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The elution of poly (vinyl alcohol) from a contactlens: The realization of a time release moisturizing agent/artificial tear. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2007;80B:424-432. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of comfort enhanced daily disposable soft contact lenses. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33 (2): 88-92. 2. Avec la technologie TriComfort. Abstracts / Contact Lens & Anterior Eye 32 (2009) 210-254 - Clinical comparison of the visual performance of silicone hydrogel, Anne Brobst, Chiao-Hua Wang, Joseph Rappon toric lenses with different stabilization systems.

Janvier 2015 - code A237

Alcon
a Novartis company


Biofinity toric® : la science au service de l'astigmatisme

Oxygène




Stabilisation

Biofinity® toric est conçue pour maîtriser la diffusion d'Oxygène sur toute la surface de la lentille...
 $Dk/e > 35^{(1)}$ même au point le plus épais !



(1) Seuil minimum conseillé pour assurer un port journalier sans souffrance hypoxique. (2) Assessment of Biofinity Toric at multi-test centres of 56 wearers, Data on File CooperVision, rotation $< 10^\circ$ Harvitt D, Bonanno JA. Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxia. Optom Vis Sci. 1999.

Dans **98% des cas**, Biofinity® toric est stable et bien orientée⁽²⁾



- 1 ÉQUI-ÉPAISSEUR HORIZONTALE
- 2 DEUX BANDES BALLASTÉES ÉTENDUES
- 3 ÉPAISSEUR CONSTANTE DU BALLAST QUELLE QUE SOIT LA CORRECTION
- 4 GRAND DIAMÈTRE

Caractéristiques

Matériau	Comfilcon A
Hydrophilie	48 %
Dk/e_c	116
Teinte de manipulation	Sofblue®
e_c	0,11 mm
Géométrie	Tore interne
Puissances	-10,00 à +8,00 D (par 0,50 après +/- 6,00 D)
Cylindres / Axes	-0,75/-1,25/-1,75/-2,25 De 0° à 180° par 10°
Rayon	8,70 mm
Diamètre	14,50 mm
Zone optique	8,00 mm



Pour plus d'informations
 COOPERVISION S.A.S.
 Immeuble "les deux Arcs" - Bât. A & B - 1800 route des Crêtes
 BP 273 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex
 Tél. SERVICE CLIENTS : 04 92 96 62 62 ou

N° Azur 0 810 08 36 67 **N° Vert FAX 0 800 08 62 63**
PRIX D'APPEL LOCAL APPEL GRATUIT

www.coopervision.fr



CooperVision™
 Live Brightly™

*Vivez intensément